


品番：EA986TA-340

品名：40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)



販売価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/04/10 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1675ページ		



カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅/取付高の訂正。誤:40x42mm/46mm、正:40x41.5mm/47mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	TS40-B
耐荷重	40kg	取付高	47mm
車輪径	40mm	車輪幅	41.5mm
ねじ径	M8	ねじピッチ	1.25
平径	14mm	軸長	15mm
半径	44mm	偏芯	15mm
材質	本体、車輪:ナイロン	重量	67g
ねじ取付タイプ			
自在キャスター			
ストッパー付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.