

品番：EA986TA-440

品名：40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)



販売価格	500円(税抜)／ 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜)／550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/10/31 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1675ページ1724ページ		



仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	T40-B
車輪径×幅(mm)	40×42	仕様	自在ストッパー無
取付高(H)	47mm		
自在キャスター			
ブレーキ無			
ボルトタイプ			
旋回半径(A)	35mm	偏芯(C)	15mm
ねじサイズ(ピッチ)	M10×15mm(1.5)	耐荷重(kg)	40
平径(P)	14mm	ねじ径	M10
軸長(L)	15mm	材質	金具:スチール、車輪:ナイロン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.