


品番：EA986TA-540

品名：40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)



販売価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1626ページ1675ページ		



カタログ訂正 25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:40x42mm、正:40x41.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	TS40-B
耐荷重	40kg	取付高	47mm
車輪径	40mm	車輪幅	41.5mm
ねじ径	M10	ねじピッチ	1.5
平径	14mm	軸長	15mm
半径	44mm	偏芯	15mm
材質	金具:スチール 車輪:ナイロン		
ねじ取付タイプ			
自在キャスター			
ストッパー付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

