


品番：EA986TD-350

品名：50mm ナイロキャスター(ツインホイール・ブレーキ付)



販売価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
カタログ価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/08 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x51mm、正:50x53mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	MYS50-B
耐荷重	40kg	取付高	64mm
車輪径	50mm	車輪幅	53mm
ねじ径	M8	ねじピッチ	1.25
平径	17mm	軸長	15mm
半径	54mm	偏芯	19mm
材質	本体:ナイロン キャップ:ステン 車輪:ナイロン(ウレタン巻き)	重量	144g
ねじ取付けタイプ			
自在キャスター			
ストッパー付き			

代替品

品番	EA986TG-17
----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.