


品番 : EA986TF-340

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:40x42mm、正:40x41.5mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	東信製作所(トーシン)	型番	US40-B
耐荷重	50kg	取付高	52mm
車輪径	40mm	車輪幅	41.5mm
ねじ径	M8	ねじピッチ	1.25
平径	14mm	軸長	15mm
半径	44.5mm	偏芯	13.5mm
材質	本体:亜鉛ダイキャスト 車輪:ナイロン	重量	118g

ねじ取付けタイプ

自在キャスター

ストッパー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

