


品番：EA986TL-11

品名：50mm/250kg へリングキャスト-(自在)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,060円(税抜) / 4,466円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,060円(税抜) / 4,466円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/04 15:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1685ページ                      |      |   |



カタログ訂正 25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

### 仕様

|         |                                  |       |              |
|---------|----------------------------------|-------|--------------|
| メーカー    | ユーエイキャスター                        | 型番    | GDN-60-F-NYN |
| 耐荷重     | 250kg                            | 車輪径×幅 | 50×25mm      |
| 全高      | 82mm                             | 調整範囲  | 10mm         |
| プレートサイズ | 73mm×73mm                        | 取付ピッチ | 58mm×58mm    |
| 取付穴径    | 7mm                              | 偏芯    | 38mm         |
| 材質      | 金具:アルミニウム<br>取付部:スチール<br>車輪:ナイロン |       |              |

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター

キャスターの裏側で水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストッパー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

