


品番：EA986TL-21

品名：50mm/250kg レバリング キャスター(ラチェット式)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/11 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GDR-60-F-NYN
耐荷重	250kg	車輪径×幅	50×25mm
車輪穴径	10mm	全高	82mm
プレートサイズ	73mm×73mm	取付ピッチ	58mm×58mm
取付穴径	7mm	偏芯	38mm
調整範囲	10mm	材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン
重量	0.7kg		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利自在キャスター

キャスターの裏側でラチェット式の水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストッパー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

