


品番 : EA986VA-105

品名 : 105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/09 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		




ダクタイル鋼鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋼鉄	普通鋼鉄
引張強さ	570	490
伸び	20	18
断面収縮率	55	45

規格

規格	単位	寸法
全長	mm	115
全幅	mm	28
全高	mm	145



仕様

材質	車: ダクタイル鋳鉄、 枠: 鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング2個			
耐荷重(2個)	800kg	サイズ	A:105mm、B:28mm、 B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm、 G:118.0mm、G1:93.5mm、 H:145mm、J:39.5mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:115mm、t:3.2mm
重量	1.73kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.