

品番 : EA986VA-250


品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



ダクタイル鋳鉄と重鉛鋳鉄の比較



寸法の範囲



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ペアリング1個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	50×20mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:25mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm	重量	0.20kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.