

品番 : EA986VA-260


品名 : 60mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



ダクタイル鋳鉄と重鉄鋼板の比較
材質
ダクタイル鋳鉄
重鉄鋼板
機械的性質



寸法の範囲
100mm ~ 1200mm



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ペアリング1個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	60×26mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:30mm、C:7.0mm、 D:8.0mm、E:5.7mm	重量	0.35kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.