

品番 : EA986VA-275

品名 : 75mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	295	235
伸び	10	20
衝撃値	20	30



規格

規格	単位	値
外径	mm	75
幅	mm	26
軸径	mm	13
溝幅	mm	8.5
溝深	mm	7.0



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	75×26mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:29mm、C:7.0mm、 D:8.5mm、E:4.5mm	重量	0.53kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.