

品番：EA986VA-320

品名：120mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	500	490
伸び	10	20
衝撃値	20	30
加工性	優	良



規格表

品名	規格
120mm 戸車車輪(V型・重量用)	EA986VA-320



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	120×28mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:32mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm	重量	1.30kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.