

品番 : EA986VA-320

品名 : 120mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
強度	優	劣
延性	優	劣
加工性	劣	優
コスト	劣	優



規格

規格	単位	値
外径	mm	120
幅	mm	28
軸径	mm	16
重量	kg	1.30



### 仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	120×28mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:32mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm	重量	1.30kg

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.