

品番：EA986VA-350

品名：150mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	200	235
伸び	10	20
衝撃値	20	30



規格表

品名	規格
150mm 戸車車輪(V型・重量用)	EA986VA-350



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	150×43mm	軸径(F)	20mm
サイズ	B1:48mm、 C:13.5mm、 D:18.0mm、E:7.7mm	重量	3.30kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.