


品番：EA986VD-300

品名：100mm 戸車車輪(レール用・重量用)




販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	275	170
延伸率	10	0.5
衝撃強さ	20	0

項目	単位	値
質量	kg	1.67
寸法	mm	100x36



仕様

サイズ(A×B)	100×36mm	サイズ	B1:40mm、C:26.0mm、D:10.0mm、 E:10.0mm、L:75mm、M:φ24mm、 M1:φ15.9mm、t:5.0mm
軸径(F)	16mm	フランジ径(A1)	120mm
重量	1.67kg	材質	車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.