


品番：EA986VD-350

品名：150mm 戸車車輪(レール用・重量用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 05:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1702ページ | | |




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

| 項目 | ダクタイル鋳鉄 | 普通鋳鉄 |
|------|---------|------|
| 引張強さ | 275 | 170 |
| 伸び | 10 | 0.5 |
| 衝撃値 | 20 | 0 |

規格

| 項目 | 規格 |
|----|------------|
| 標準 | JIS B 7703 |
| 寸法 | ISO 228 |
| 公差 | JIS B 7703 |



仕様

| | | | |
|--------------|----------|-----------|---|
| サイズ(A×B) | 130×43mm | サイズ | B1:48mm、C:33.0mm、D:10.0mm、 E:10.0mm、L:100mm、M:30mm、 M1:M20、t:13.0mm |
| 軸径(F) | 20mm | フランジ径(A1) | 150mm |
| 重量 | 3.30kg | 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 |
| 密閉防塵式ベアリング2個 | | | |
| 芯棒付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.