

品番 : EA986VE-105

品名 : 105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)




販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/19 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	500	490
伸び	10	20
衝撃値	10	20



規格

項目	規格
材質	ダクタイル鋳鉄
表面処理	クロメートメッキ



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)		
密閉防塵式ベアリング1個			
耐荷重(2個)	600kg	サイズ	A:105mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、 D:10.0mm、E:4.5mm、 G:120mm、G1:90mm、 H:140mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:110mm、t:3.2mm
重量	1.63kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.