

品番 : EA986VE-250

品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
強度	優	劣
延性	優	劣
加工性	優	劣
耐熱性	優	劣
耐腐食性	優	劣



規格表

品名	規格
50mm 戸車車輪(V型・重量用)	EA986VE-250



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	50×20mm	軸径(F)	10mm
サイズ	B1:24mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm、 L:75mm、M:φ15mm、 M1:φ9.9mm、t:3.5mm	重量	0.20kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.