

品番 : EA986VE-290

品名 : 90mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
カタログ価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力(N/mm ²)	170	275
引張伸び(%)	0.5	10
断面収縮率(%)	0.5	10
夏張力(N/mm ²)	170	275
夏引張伸び(%)	0.5	10
夏断面収縮率(%)	0.5	10



規格

規格	単位	値
外径	mm	90
幅	mm	25
軸径	mm	13
重量	kg	0.73



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	90×25mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:30mm、C:6.5mm、 D:9.0mm、E:4.0mm、 L:75mm、M:φ19mm、 M1:φ12.9mm、t:4.0mm	重量	0.73kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.