

品番 : EA986VE-305

品名 : 105mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
カタログ価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



仕様


ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	400N/mm ²	200N/mm ²
延伸率	10%	5%
衝撃強さ	20J/cm ²	5J/cm ²



規格

規格	内容
JIS B 1001	鋼製車輪
JIS B 1002	鋳鋼製車輪
JIS B 1003	鋳鉄製車輪



材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	105×27mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:30mm、C:7.0mm、 D:10.0mm、E:4.5mm、 L:75mm、M:φ24mm、 M1:φ15.9mm、t:5.0mm	重量	0.99kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.