


品番：EA986VE-320

品名：120mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
カタログ価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋼鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋼鉄	普通鋼鉄
引張強さ	570N/mm <sup>2</sup>	490N/mm <sup>2</sup>
伸び	12%	22%
衝撃値	27J	27J

規格

規格	単位	値
外径	mm	120
幅	mm	27
軸径	mm	16



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径×幅(A×B)	120×27mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:30mm、C:7.0mm、 D:10.0mm、E:4.5mm、 L:75mm、M:φ24mm、 M1:φ15.9mm、t:5.0mm	重量	1.30kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.