

品番 : EA986VE-75

品名 : 75mm/ 300kg 戸車(V型・重量用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/10 11:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1702ページ | | |




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

| 項目 | ダクタイル鋳鉄 | 普通鋼鋳鉄 |
|------|---------|-------|
| 引張強さ | 295 | 205 |
| 伸び | 10 | 2 |
| 衝撃値 | 20 | 5 |



規格

| 項目 | 規格 |
|------|----------|
| 材質 | ダクタイル鋳鉄 |
| 表面処理 | クロメートメッキ |



仕様

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----|---|
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) | | |
| 密閉防塵式ベアリング1個 | | | |
| 耐荷重(2個) | 300kg | サイズ | A:75mm、B:25mm、 B2:46×φ12.9mm、C:6.5mm、 D:8.5mm、E:4.0mm、 G:89.5mm、G1:70mm、 H:120mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:90mm、t:3.2mm |
| 重量 | 0.94kg | | |
| 1個価格 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.