

品番 : EA986VF-105

品名 : 105mm/ 600kg 戸車(コ型・重量用)




販売価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
カタログ価格	7,490円(税抜) / 8,239円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 14:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
引張強さ	200N/mm <sup>2</sup>	300N/mm <sup>2</sup>
伸び	1%	10%
衝撃強さ	10J/cm <sup>2</sup>	30J/cm <sup>2</sup>



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 0001
公差	JIS S 0001
表面処理	クロメートメッキ



### 仕様

サイズ	A:105mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、C:14.0mm、 D:8mm、E:6.5mm、G:120mm、 G1:90mm、H:140mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、P:110mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	600kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	1.60kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.