

品番：EA986VF-120

品名：120mm/ 780kg 戸車(コ型・重量用)



販売価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
カタログ価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	500	200
伸び	10	0.5
衝撃値	20	1
疲労強さ	優	劣



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 1000
公差	JIS B 1000
表面処理	クロメートメッキ



仕様

サイズ	A:120mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、C:14.0mm、 D:8mm、E:6.5mm、G:127.5mm、 G1:90mm、H:140mm、J:38mm、 L:15mm、L1:11mm、P:110mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	780kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	1.90kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.