

品番 : EA986VF-150

品名 : 150mm/2000kg 戸車(コ型・重量用)



販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	295	205
引張伸び	10	0.5
断面収縮率	55	5



寸法表

項目	寸法
A	150
B	43
B2	88
C	27.0
D	10
E	8.0
G	165
G1	137
H	250
J	60
L	35
L1	20
P	185
t	6.0



仕様

サイズ	A:150mm、B:43mm、 B2:88×M20、C:27.0mm、 D:10mm、E:8.0mm、G:165mm、 G1:137mm、H:250mm、J:60mm、 L:35mm、L1:20mm、P:185mm、 t:6.0mm	耐荷重(2個)	2000kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	6.00kg
密閉防塵式ベアリング2個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.