

品番 : EA986VF-275

品名 : 75mm 戸車車輪(コ型・重量用)



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力	200N/mm ²	300N/mm ²
引張伸び	0.5%	10%
断面収縮率	10%	5%



規格表

品名	規格	単位	在庫
EA986VF-275	75mm	個	7



仕様

車輪径×幅(A×B)	75×25mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:30mm、C:7.5mm、D:6mm、 E:8.7mm、L:75mm、M: φ 19mm、 M1: φ 12.9mm、t:4.0mm	材質	車:ダクタイル鋳鉄
重量	0.55kg		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.