

品番：EA986VF-50

品名：50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	270	200
伸び	10	0.5
衝撃値	20	0
加工性	優	劣



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 0001
公差	JIS B 0001
材料	ダクタイル鋳鉄



仕様

サイズ	A:50mm、B:20mm、 B2:39.5×φ9.9mm、C:7.5mm、 D:5mm、E:6.2mm、G:64mm、 G1:57mm、H:100mm、J:32mm、 L:15mm、L1:11mm、P:70mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	200kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.51kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.