

品番 : EA986VG-105

品名 : 105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
カタログ価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	400	200
延伸率	10	0.5
衝撃値	20	0
疲労強さ	優	劣
加工性	優	劣
耐熱性	優	劣
耐腐食性	優	劣



寸法表

項目	寸法
A	105
B	27
B2	50
G	120
G1	90
H	140
J	38
L	15
L1	11
P	110
t	3.2



仕様

サイズ	A:105mm、B:27mm、 B2:50×φ15.9mm、G:120mm、 G1:90mm、H:140mm、 J:38mm、L:15mm、 L1:11mm、P:110mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	600kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	1.84kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.