

品番 : EA986VG-75

品名 : 75mm/ 300kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力(N/mm ²)	170	275
引張伸び(%)	0.5	10
断面収縮(%)	10	5
夏張力(N/mm ²)	150	250
夏張伸び(%)	0.5	10
夏断面収縮(%)	10	5



寸法表

項目	寸法
A	75
B	25
B2	46
G	89.5
G1	70
H	120
J	38
L	15
L1	11
P	90
t	3.2



仕様

サイズ	A:75mm、B:25mm、 B2:46×φ12.9mm、G:89.5mm、 G1:70mm、H:120mm、 J:38mm、L:15mm、 L1:11mm、P:90mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	300kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	1.05kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.