

品番 : EA986VG-90

品名 : 90mm/ 450kg 戸車(平型・重量用)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	普通鋳鉄	ダクタイル鋳鉄
抗張力	200N/mm ²	350N/mm ²
引張伸び	0.5%	10%
断面収縮率	10%	5%



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 0001
公差	JIS S 0001
表面処理	クロメートメッキ



仕様

サイズ	A:90mm、B:25mm、 B2:46×φ12.9mm、G:97mm、 G1:70mm、H:120mm、 J:38mm、L:15mm、 L1:11mm、P:90mm、 t:3.2mm	耐荷重(2個)	450kg
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	重量	1.33kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.