

品番 : EA986VH-100

品名 : 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)




販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm
重量	2.30kg	3.20kg	4.50kg	7.50kg	11.00kg	15.00kg
耐荷重	1200kg	1800kg	2500kg	4000kg	6000kg	8000kg



仕様表


項目	仕様
材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)
耐荷重	1200kg
重量	2.30kg
サイズ	A:100mm、A1:120mm、B:36mm、 B2:57mm、C:26.0mm、 D:10.0mm、E:10.0mm、G: 115mm、G1:90mm、 H:145mm、J:47.0mm、 L:15mm、L1:11mm、P: 115mm、t:3.2mm、 適用軌条レール: 6kg(25.4mm)



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	密閉防塵式ベアリング	1個
耐荷重(2個)	1200kg	サイズ	A:100mm、A1:120mm、B:36mm、 B2:57mm、C:26.0mm、 D:10.0mm、 E:10.0mm、G: 115mm、G1:90mm、 H:145mm、J:47.0mm、 L:15mm、 L1:11mm、P: 115mm、t:3.2mm、 適用軌条レール: 6kg(25.4mm)
重量	2.30kg		
1個価格			

代替品

	品番 EA986VD-100 コメント 同サイズ
--	-----------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.