品番: EA986WB-50

品名:50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	4,470円(税抜)/4,917円(税込)				
カタログ価 格	4,470円(税抜)/4,917円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/26 11:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				









## 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	ベアリング幅	18mm
重量	75g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性		

## ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.