

品番 : EA986WB-50

品名 : 50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/18 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



#### 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40°C~120°C
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	ベアリング幅	18mm
重量	75g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.