品番: EA986WC-130

品名: 130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	<b>26,700円</b> (税抜)/ 29,370円(税込)				
カタログ価 格	26,700円(税抜)/29,370円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/26 11:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1746ページ				









## 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	700kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	ベアリング幅	38.2mm
重量	740g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性		

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

## 株式会社エスコ