品番: EA986WC-75

品名:75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)



| 販売価格       | <b>12,600円</b> (税抜)/ 13,860円(税込)    |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 12,600円(税抜)/13,860円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/26 11:07現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1746ページ                             |      |   |  |  |









## 仕様

| 材質    | タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス                            | 耐熱温度   | -40℃~120℃   |
|-------|--|--------|---|
| 車輪径×幅 | 75×32mm  | 耐荷重    | 340kg   |
| 軸径    | 10mm   | 軸幅     | 36mm  |
| リム幅   | 45mm   | ベアリング幅 | 25.3mm  |
| 重量    | 210g   | 用途     | 台車の車輪、ガイドローラー、サポート<br>ローラー、設備機械の移動用車輪、搬<br>送用ローラー |
| 特長    | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり<br>性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐<br>薬品性 |        |   |

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.