

品番：EA986WE-150


品名：150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



仕様



MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性が優れ、機械部品や自動車部品等に採用されています。
耐熱温度が200℃以上あり、ナイロンの中でも最も耐熱性が高い材料です。また、摩擦係数がある程度低く、潤滑剤がなくてもアルミ合金やアルミに耐える耐腐食性にも優れています。

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1150kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	ベアリング幅	40.2mm
重量	970g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

