


品番：EA987CH-10

品名：300kg ロープホイスト(φ8mm×20m□-7°付)



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 111 (2026/05/14 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



荷重の1/7の力で揚げられます(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)

仕様

使用荷重	300kg	滑車	上部:4車、下部:4車
吊り上げ比	1:7(理論値)	ロープ長	20m
ロープ径	φ8mm	ロープ材質	ポリプロピレン
ホイスト材質	SPHC鉄(亜鉛メッキ)	車輪材質	ポリエチレン
車輪径	60mm	フック内径	22.4mm
揚程	2.4m	重量	2.1kg

<<ご注意ください>>

荷重の1/7の力で揚げられます。(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)

両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。

このボルトを締めすぎると滑車が回らなくなり滑車が回らない・回りづらいとロープが擦れられる可能性がある為に、必ず締め過ぎないようにしています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

