品番: EA987CL-8

品名: 1.5tonx8.0m チェーンブロック



販売価格	56,100円 (税抜)/61,710円(税込)				
カタログ価 格	56,100円(税抜)/61,710円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 09:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1788ページ				







ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mmのロードチェーンを採用 チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重(kg)	1500	揚程(m)	8.0
重量(kg)	21	手巻力量(kg)	33
フックロ開き	29mm·36mm	材質	スチール
フック間最小距離	340mm		

チェーンは熱処理してあり、高強度で耐摩耗性に優れています。

表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン

小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。

巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群

先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備

本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装

ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用

ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.