品番: EA987CN-5

品名: 3.0tonx5.0m チェーンブロック



販売価格	<b>67,100円</b> (税抜) / 73,810円(税込)				
カタログ価 格	67,100円(税抜)/73,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 09:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1788ページ				







ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mmのロードチェーンを採用 チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

## 仕様

定格荷重(kg)	3000	揚程(m)	5
重量(kg)	23	手巻力量	38kg
フックロ開き	36mm·44mm	材質	スチール
フック間最小距離	480mm		

チェーンは熱処理してあり、高強度で耐摩耗性に優れています。

表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン

小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。

巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群

先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備

本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。

ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。

ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.