




品番：EA987CN-5

品名：3.0tonx5.0m チェーンブロック



販売価格	67,100円(税抜) / 73,810円(税込)		
カタログ価格	67,100円(税抜) / 73,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1739ページ		



ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m²のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重	3000kg	揚程	5m
手巻力量	38kg	フック口開き	36mm・44mm
フック間最小距離	480mm	ハンドチェーン長さ	5m
重量	23kg	材質	スチール

チェーンは熱処理しており、高強度で耐摩耗性に優れています。

小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。

表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m²
耐摩耗性に優れたロングライフチェーン

巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群

先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備

本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装

ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用

ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.