

品番 : EA987DA-9

品名 : AC100V/490kgx 5m 電動チェーンブロック



販売価格	202,300円(税抜) / 222,530円(税込)		
カタログ価格	202,300円(税抜) / 222,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1739ページ		



仕様

定格荷重(kg)	490	揚程(m)	5
巻上速度(m/分)	5	重量(kg)	22
電源	単相100V	モーター出力	600W
操作コード	3m	電源コード	5m
フック間最小距離	385mm	ロードチェーン	線径×ピッチ:4×12mm

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

過負荷防止、過巻防止の安全装置付き

小型、軽量のコンパクト設計

過酷な条件にも強い表面硬化ロードチェーン(最小破断応力900MPa)

安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

時代の要求に応える低騒音設計

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

