

品番：EA987DB-2

品名：AC100V/100kgx10m 電動ホイスト



販売価格	81,200円(税抜)／89,320円(税込)		
カタログ価格	81,200円(税抜)／89,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1789ページ		



仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ZS100
電源	100V、200W	揚程	10m
吊揚速度	12m/分	操作コード	3m
電源コード	1.5m	定格荷重	100kg
ワイヤー長	10m	ワイヤーの太さ	4mm
最短フック距離	450mm	フック口開き	23mm
重量	14.5kg		
屋内用			
単相100V仕様でご家庭でもご使用いただけます。			
ブレーキ付ギアードモーター採用			
動作音が低いので、様々な現場に対応			
独自システムにより本体の傾きや吊荷の揺れを抑えます。			
誘導ギアードモーター採用 オイル交換、カーボンブラシ交換のわずらわしさはありません。			
過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。			

日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権 取得済

屋内仕様のため時間定格5分です。
長時間の連続運転や使用場所の移動には不向きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.