

品番 : EA987DC-10A

品名 : AC100V/125kgx10m 電動チェーンブロック



販売価格	173,100円(税抜) / 190,410円(税込)		
カタログ価格	173,100円(税抜) / 190,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1739ページ		



仕様

定格荷重(kg)	125	揚程(m)	10
巻上速度(m/分)	6.5	重量(kg)	10.3
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	9.5m	フック間最小距離	280mm
電源コード	3m	ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm
過負荷防止、過巻防止機能付			
超軽量・コンパクト設計			
V級表面硬化ロードチェーンを採用			
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備			
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.