

品番：EA987E-31

品名：150kg/1.0m パイプジブクレーン



販売価格	106,000円(税抜)／116,600円(税込)		
カタログ価格	106,000円(税抜)／116,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/24 12:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	PJ1000
最大使用荷重(Kg)	150	サイズ(L×H)	1000×750mm
重量	18kg	材質	鉄
可動範囲	1.0m	アーム径	φ48.6mm(40A)
取付穴径	M16×6穴		
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。			
アーム部は180°可動します。			
パイプトロリー付で、ホイス等を吊り下げできます。			
ボルト締めか溶接でお取付けください。			
パイプは配管用炭素鋼鋼管40A(3.5mm厚)で堅牢です。			
意匠登録済			