


品番：EA987E-32

品名：150kg/1.5m パイプジブクレーン



販売価格	117,000円(税抜)／128,700円(税込)		
カタログ価格	117,000円(税抜)／128,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/24 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	PJ1500
最大使用荷重(Kg)	150	サイズ(L×H)	1500×750mm
重量	25kg	材質	鉄
可動範囲	1.5m	アーム径	φ48.6mm(40A)
取付穴径	M16×6穴		
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。			
アーム部は180°可動します。			
パイプトロリー付で、ホイス等を吊り下げできます。			
ボルト締めか溶接でお取付けください。			
パイプは配管用炭素鋼鋼管40A(3.5mm厚)で堅牢です。			
意匠登録済			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.