

品番 : EA987EF-2

品名 : 2.0ton ギヤードトロリ-式チェーンフック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 105,800円(税抜)／116,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 105,800円(税抜)／116,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/16 04:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------|------------|-------------|
| 定格荷重(t) | 2 | 適合ビーム幅(mm) | 100・125・150 |
| 重量(kg) | 46 | 標準揚程 | 3m |
| 最小の高さ(mm) | 180 | 最小回転半径(mm) | 1200 |
| フック間最小距離 | 403mm | 横行平均手動力 | 5.5kg |

スチール製

ギヤードトロリ結合式です。

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。

GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。

強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。

ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。

高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。

高精度なギヤと軸受け構造です。

異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。

信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。

フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。

二重カバーで雨水、塵埃を防御します。

作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。

巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.