


品番：EA987GL-1

品名：0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,300円(税抜) / 12,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/10 21:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1761ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| メーカー | ルッドリフティングジャパン (RUD) | 型番 | VRS-F-M10 |
| リング内径(mm) | 25 | リング線径(mm) | 8.5 |
| ねじ径 | M10×15 | 使用荷重 | 0.4t |
| ネジピッチ | 1.5 | 重量 | 0.1kg |

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

ニッケルクロムモリブデン鋼

基部は360°回転式

並目

専用キー付属

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.