


品番：EA987GL-1

品名：0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1811ページ		



### 仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRS-F-M10
リング内径(mm)	25	リング線径(mm)	8.5
ねじ径	M10×15	使用荷重	0.4t
ネジピッチ	1.5	重量	0.1kg

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

ニッケルクロムモリブデン鋼

基部は360°回転式

並目

専用キー付属

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.