


品番：EA987GL-23

品名：1.5 ton/M16 回転アイナット



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/17 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VRM-M16
リング内径(mm)	35	リング線径(mm)	14
ねじ径	M16	締付トルク	60Nm
使用荷重	1.5t	重量	0.3kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチェットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.