


品番：EA987GL-2A

品名：0.75ton/M12x18mm 回転アイボルト



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/10 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRS-F-M12
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	サイズ	K: 56mm、 D(内径): 30mm L: 18mm N: 8mm 線径: 10mm
ねじ径	M12×18	使用荷重	0.75t
適正トルク値	25Nm	重量	0.2kg
ネジピッチ	1.75		

専用キー付

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

基部は360°回転式

並目

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.